

SAI-T-5-M12/M12 B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Y-csatlakozó, M12, Jelelosztó
Rendelési szám	1057940000
Típus	SAI-T-5-M12/M12 B-COD
GTIN (EAN)	4032248798001
Qty.	1 Darab

SAI-T-5-M12/M12 B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 33.19 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Csatlakozási adatok

Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó M12 tűske	1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 tűske
2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat	Meghúzási nyomaték M12: 0,8 - 1,2 Nm

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	5	Kódolás	B kódolású
Érintkező felület	Aranyozott	Ház fő anyaga	TPU
Érintkező anyaga	CuZn	Névleges feszültség	60 V
Névleges áram	4 A	Védelmi osztály	IP67
Szennyezés súlyossága	3	Árnyékolás csatlakozás	Igen
Menetes gyűrű anyaga	Nikkelezett CuZn	Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C

Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-101

Általános adatok

Pólusszám	5	Kódolás	B kódolású
Csatlakozási menet	M12	Érintkező felület	Aranyozott
Ház fő anyaga	TPU	Érintkező anyaga	CuZn
Névleges feszültség	60 V	Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP67	Szennyezés súlyossága	3
1. csatlakozás	M12	2. csatlakozás	Csavar
Árnyékolás csatlakozás	Igen	Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C
Vezeték külső átm.	-		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Rajzok

Vezetékezés

