

SAI-T-5-M12/M12 B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Általános rendelési adatok

Változat	Y-csatlakozó, M12, Jelelosztó
Rendelési szám	1057940000
Típus	SAI-T-5-M12/M12 B-COD
GTIN (EAN)	4032248798001
Qty.	1 Darab

SAI-T-5-M12/M12 B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

33.19 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Csatlakozási adatok

Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó M12 túske

1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó

M12 túske

2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó

M12 aljzat

Meghúzási nyomaték

M12: 0,8 - 1,2 Nm

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám

5

Kódolás

B kódolású

Érintkező felület

Aranyozott

Ház fő anyaga

TPU

Érintkező anyaga

CuZn

Névleges feszültség

60 V

Névleges áram

4 A

Védelmi osztály

IP67

Szennyezés súlyossága

3

Árnyékolás csatlakozás

Igen

Menetes gyűrű anyaga

Nikkelezett CuZn

Ház hőmérsékleti tartománya

-30...+90 °C

Szabványok

Csatlakozó, standard

IEC 61076-2-101

Általános adatok

Pólusszám

5

Kódolás

B kódolású

Csatlakozási menet

M12

Érintkező felület

Aranyozott

Ház fő anyaga

TPU

Érintkező anyaga

CuZn

Névleges feszültség

60 V

Névleges áram

4 A

Védelmi osztály

IP67

Szennyezés súlyossága

3

1. csatlakozás

M12

2. csatlakozás

Csavar

Árnyékolás csatlakozás

Igen

Ház hőmérsékleti tartománya

-30...+90 °C

Vezeték külső átm.

-

Besorolások

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 9.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925

ECLASS 14.0

27-44-01-06

ECLASS 15.0

27-44-01-06

Vezetékezés

