



IE-BSS-V14M-LCD-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, LC
betéttel

Általános rendelési adatok

Változat	FO peremes aljzat, IP67, 14. változat, szabványosított peremes aljzat, LC Duplex összekötő, Multimódusú
Rendelési szám	1058130000
Típus	IE-BSS-V14M-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248799244
Qty.	10 Darab

IE-BSS-V14M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	33 mm	Mélység (coll)	1.2992 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	22.2 mm	Szélesség (coll)	0.874 inch
Nettó tömeg	24.7 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Árucikk leírása	14. változat, szabványosított peremes aljzat, LC Duplex összekötő	Szín	Egyéb
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Felszerelés típusa	2 csavar
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	500
Elemi szál típusa	Multimódusú	Beillesztési veszteség	≤ 0,4 dB
1. csatlakozás	LC Duplex	2. csatlakozás	LC Duplex
Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 30 dB		


Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-20
----------------------	--

Besorolások

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Szerelési kivágás



Tartozékok**porvédő sapkák**

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V14P	Változat	
Rendelési szám	1058310000	Aljzatház-védőkupak	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Qty.	10 ST		