


**IE-BSC-V14M-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC  
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, RJ45-  
ös betéttel

**Általános rendelési adatok**

Változat	RJ45 peremes aljzat, IP67, 14. változat, fém, RJ45-RJ45 csatlakozó, Központi záródású aljzat RJ45-adapterrel, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám	<a href="#">1058250000</a>
Típus	IE-BSC-V14M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248799350
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	73.53 g
-------------	---------

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	RJ45
Árucikk leírása	14. változat, fém, RJ45-RJ45 csatlakozó, Központi záródású aljzat RJ45-adapterrel	Tömítés anyaga	NBR
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Érintkező felület	Arany a nikkelt felett	Köpenyátmérő, min.	5 mm
Köpenyátmérő, max.	10 mm	Felszerelés típusa	középrögztéses
Árnyékolás	360 fokos körkörös ház	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	750		

## Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás $\geq 1500$ V AC/DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező $\geq 1000$ V AC/DC
--	---


## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5 1	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	--	---------------------------	---------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Szerelési kivágás



**IE-BSC-V14M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****porvédő sapkák**

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-BP-V14P	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1058310000</a>	Aljzatház-védőkupak	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Qty.	10 ST		