

KLIPPON STB 3 SS E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

A kifejezetten az energia-, feldolgozó- és szállítóipar számára megalkotott Klippon® STB szekrény sorozatok tökéletesen kiegészítik a meglévő Klippon® szekrényválasztékunkat. Az sorozat házai pl. az EN62208 és az EN60079-0/7 (ATEX) nemzetközi szabványok szerint engedélyezettek.

- Tükrösített vagy elektropolírozott 1.4404 (316L), 1,5 mm-es rozsdamentes acél
- Nagy hőmérséklettűrőesű standard lezárás - kiterjesztett hőmérséklet-tartomány -60 °C és +100 °C között Ex alkalmazásokhoz (+120 °C csak ipari alkalmazásokhoz)
- Engedélyezett az ATEX, IECEx, cULus, Lloyds Register, Germanischer Lloyd, GL DNV és INMETRO szabványok szerint
- Rugalmas opciók a belső szerelősín rögzítésére
- IP66-os védettség
- A tömítés biztonságos, tartós, amit a tömítés összenyomás elleni védelme nyújt.
- Földelőpont a ház burkolatán és alján
- Lézerrel vágott hegesztési varratok a növelt minőségért
- Készre felhegesztett szerelőlábak optimális szekrény felszerelést biztosítanak

A Weidmüller ezt a szekrényt – az ügyfél előírásai szerint – tudja gyártani és szállítani – felszerelve az összes szükséges csatlakozással és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Klippon STB (Small Terminal Box), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 190 mm, Szélesség: 190 mm, Mélység: 100 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst |
| Rendelési szám | 1058850000 |
| Típus | KLIPPON STB 3 SS E |
| GTIN (EAN) | 4032248800728 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E256877 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 100 mm | Mélység (coll) | 3.937 inch |
| Magasság | 190 mm | Magasság (coll) | 7.4803 inch |
| Szélesség | 190 mm | Szélesség (coll) | 7.4803 inch |
| Rögzítési méret - szélesség | 215 mm | Nettó tömeg | 2407 g |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|-----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -60 °C...100 °C |
|-------------------|-----------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Ház földelés

| | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--|
| Keresztmetszet, max. | 25 mm ² | Földelés, ház, burkolat | Ráhegesztett M6 x 10 rozsdamentes acél földelőcsap |
| Földelés, ház, külső | Ráhegesztett M6 x 16 rozsdamentes acél csavarok | Földelés, ház, belső | Ráhegesztett M6 x 16 rozsdamentes acél csavarok |

Tanúsítványszámok - tokozat

| | | | |
|---|---------------------------|---|---|
| Megfelelési nyilatkozat száma (DoC LVD) | DE PS2620 160412 001ISS02 | Megfelelési nyilatkozat száma (AoC) | DE PS2620 160308 001ISS04 |
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (KOSHA) | 16-AV4BO-0247X | Tanúsítvány száma - üres ház (INMETRO) | LMP 21.0015U |
| Tanúsítvány sz. (DNV) | TAE00003ZT | Tanúsítvány száma sorkapocsdoboz (AEx) | E223792 |
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX) | IBExU07ATEX1148 | Tanúsítvány száma - üres ház (ATEX) | IBExU 07ATEX1147U |
| Tanúsítvány száma (LLOYDSREG) | LR23307703TA | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO) | LMP 21.0018 |
| Tanúsítvány száma (INMETRO) | IEX13.0002U | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEX) | IECEX IBE 09.0019 |
| Tanúsítvány száma üres ház (IECEX) | IECEX IBE 09.0018U | Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXIBE09.0018U |
| Tanúsítvány száma (ATEX) | IBEXU07ATEX1147U | Tanúsító intézet | ATEX, DNV, IECEX, INMETRO, LR, RMRS, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus, KC, CCC |

KLIPPON STB 3 SS E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítvány száma (cULus) E256877

Tömszelencék, bal

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M63 | 1 | M12 | 21 |
| M50 | 2 | M16 | 15 |
| M32 | 3 | M25 | 8 |
| M20 | 10 | M40 | 3 |

Tömszelencék, felső/alsó

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 10 | M12 | 21 |
| M63 | 1 | M40 | 3 |
| M32 | 3 | M25 | 8 |
| M50 | 2 | M16 | 15 |

Tömszelencék, jobb

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 6 | M16 | 15 |
| M40 | 2 | M50 | 1 |
| M32 | 3 | M20 | 8 |
| M12 | 21 | | |

függőleges összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x15 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x13 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x30 | WDU 4 / ZDU 4 | 1x25 |
| WDU 6 / ZDU 6 | 1x20 | | |

Általános információ

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Burkolat anyagvastagsága | 1.5 mm | Ház anyagvastagsága | 1.5 mm |
| Üzemi hőmérséklet, max. | 100 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C |
| Fedél kiegészítő | M5 hatszögletű nemesacél csavar horonnyal és 10 mm kulcstávval | Felületi minőség | Elektropolírozott |
| Ütésállóság | 10 J standard változat, 7 J ATEX verzió | Védelmi osztály | IP66 |
| Alapanyag | Nemesacél 1.4404 (316 L) | Tömítés anyaga | Szilikon |
| Fedélcsavarok nyomatéka | 2.5 Nm | Integrált rögzítést | TAS 20 sín a padlóra hegesztve |
| Ház kiegészítő | Ráhegesztett rögzítőláb 8 mm-es furatokkal | Protection class (UL) | Type 4, Type 4X |
| Fedélcsavarok száma | 4 | Szerelőnyílás: szélesség | 172 mm |
| Aljzatperem | Nem | Fedél | Igen |
| Szerelőnyílás: magasság | 170 mm | Felhasználási területek | Robbanásveszélyes zóna, Csomagolóipar, Közlekedéstechnika, Folyamatirányítás, Tengerészeti mérnökség |

Fontos megjegyzés

Termékinformáció A szerelvények környezeti hőmérséklete +60 °C-ra, a felületi hőmérséklet +100 °C-ra csökken.

KLIPPON STB 3 SS E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ETIM 10.0 | EC002503 | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 | | |


KLIPPON STB 3 SS E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Méretrajz



KLIPPON STB 3 SS E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sorkapocssínek - TS35



A Klippon® STB házcsalád rendszertartozékaival bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

- TS 35 DIN sínek
- Rögzítőcsavarok

A Weidmüller ezt a szekrényt – az ügyfél előírásai szerint – tudja gyártani és szállítani – felszerelve az összes szükséges csatlakozással és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SFNS5 VKMU M5 SW15 | Változat |
| Rendelési szám | 0433500000 | Klippon STB (Small Terminal Box), Rögzítőanya, Négyzetes, Magasság: 15 mm, Szélesség: 15 mm, Mélység: 11.7 mm, Alapanyag: Acél horganyzott, galvanizált, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4008190494520 | |
| Qty. | 20 ST | |

Szerelési anyag



Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A címke rögzítőkészlet – SC szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg. A univerzális rögzítőkészletet – TPSD pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | TPSD FIXING SET KTB | Változat |
| Rendelési szám | 1252190000 | Klippon TB (Terminal Box), Típusábra-rögzítőkészlet, Alapanyag: Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118043969 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | SD FIXING SET | Változat |
| Rendelési szám | 1285200000 | Klippon TB (Terminal Box), Azonosító tábla-rögzítőkészlet, Magasság: 12 mm, Szélesség: 12 mm, Mélység: 16.4 mm, Alapanyag: Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118075472 | |
| Qty. | 1 ST | |

KLIPPON STB 3 SS E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Földelő szalag

Az új Klippon® TB házrendszer rendszertartozékainak teljesen strukturált választékával a házak egyszerűen hozzáigazíthatók minden alkalmazás speciális követelményeihez. A következő opciók állnak rendelkezésre:

- Házelemek
- Dokumentumtartók
- Földelőcsap
- Tömszelencelemezek
- Szerelési anyag
- Rögzítőlemezek
- Esővédő fedelek
- Távtartó
- Sorkapocssínek
- Típuscímke-tartó

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | PECD WIRE 6/200/D6 SET | Változat |
| Rendelési szám | 2475490000 | Klippon TB (Terminal Box), Grounding strap, Csavaros, Alapanyag: |
| GTIN (EAN) | 4050118487206 | Acél, Zöld / sárga |
| Qty. | 1 ST | |

Szellőződugók - DAE



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DAE M12 SS | Változat |
| Rendelési szám | 1868550000 | DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, nemesacél 1.4305 (303) |
| GTIN (EAN) | 4032248440405 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | DAE M12 PA LONG | Változat |
| Rendelési szám | 1868570000 | DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Poliamid 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248440429 | |
| Qty. | 10 ST | |

KLIPPON STB 3 SS E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tartozékok

www.weidmueller.com

Sorkapocssínek - TS35



A Klippon® STB házcsalád rendszertartozékaival bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

- TS 35 DIN sínek
- Rögzítőcsavarok

A Weidmüller ezt a szekrényt – az ügyfél előírásai szerint – tudja gyártani és szállítani – felszerelve az összes szükséges csatlakozással és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TS35X7.5 ST STB 2.1 STB... | Változat |
| Rendelési szám | 1567660000 | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 150 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| GTIN (EAN) | 4008190084868 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | TS35X15 ST STB 2.1 STB 3 | Változat |
| Rendelési szám | 8000073219 | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 150 mm, aljattal, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| GTIN (EAN) | 4064675356776 | |
| Qty. | 20 ST | |