

**CB-R 250/7,5 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kioldható és újrahasználatos kábelkötő, alkalmazható ideiglenes kötéleshez, illetve amikor nyitás-zárás funkcióra van szükség.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Kábelkötők, 7.5 x 250 mm, Poliamid 66, 220 N
Rendelési szám	<a href="#">1059230000</a>
Típus	CB-R 250/7,5 BK
GTIN (EAN)	4032248806171
Qty.	3500 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	2 mm	Mélység (coll)	0.0787 inch
Magasság	250 mm	Magasság (coll)	9.8425 inch
Szélesség	7.5 mm	Szélesség (coll)	0.2953 inch
Nettó tömeg	2.59 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...85 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Szerelőanyagok

UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Igen
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	70 mm	Alapanyag	Poliamid 66
Szakítószilárdság	220 N	Kötegelési átmérő, max.	65 mm
Szakítószilárdság	49 lbf	Kötegelési átmérő, min.	3 mm

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A dobozban lévő tasakok száma (darab): 35 A tasakokban lévő tételek száma (darab): 100 Egy szállítási egység egy doboznyi mennyiségnek felel meg, és csak a szállítási egység egész számú többszöröse rendelhető.
------------------	---

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Rajz**

