

CB-R 350/7,5 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Kioldható és újrahasználatos kábelkötegelők, alkalmazhatók ideiglenes kötegeléshez, illetve amikor nyitás-zárás funkcióra van szükség.

Általános rendelési adatok

Változat	Kábelkötők, 7,5 x 350 mm, Poliamid 66, 220 N
Rendelési szám	1059250000
Típus	CB-R 350/7,5 BK
GTIN (EAN)	4032248806195
Qty.	4000 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	2 mm	Mélység (coll)	0.0787 inch
Magasság	350 mm	Magasság (coll)	13.7795 inch
Szélesség	7.5 mm	Szélesség (coll)	0.2953 inch
Nettó tömeg	3.98 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...85 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Szerelőanyagok

UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Igen
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	100 mm	Alapanyag	Poliamid 66
Szakítószilárdság	220 N	Kötegelési átmérő, max.	100 mm
Szakítószilárdság	49 lbf	Kötegelési átmérő, min.	3.5 mm

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A dobozban lévő tasakok száma (darab): 40 A tasakokban lévő tételek száma (darab): 100 Egy szállítási egység egy doboznyi mennyiségnek felel meg, és csak a szállítási egység egész számú többszöröse rendelhető.
------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Rajz

