

## SAIL-M12WM12W-3S3.0U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábeleket a különböző alkalmazásokban az érzékelők és aktuátorok bekötéséhez és adat illetve táplálás továbbításához használják. A fröccsöntött kábel a dugaszolható csatlakozó összekötését és tesztelt csatlakoztatását biztosítja a gyári kábelhez. A kábelek sokféle környezeti körülmény hatásának lehetnek kitéve, mint például nedvesség, por, hő, hideg, rázkódás vagy rezgés.

A fejlesztőink különösen erre a problémára fókuszáltak és kialakították a különféle M8-as és M12-es érzékelő-működtető elem kábelek gazdag választékát, így Önnek kell megtalálni az alkalmazásához szükséges megoldást. Érzékelőkábeleink 360°-os árnyékolással vannak ellátva, ami védelmet biztosít az elektromágneses interferencia ellen.

Van valami, amit nem talált meg, vagy magyarázatot kér? Beszéljen velünk!

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12, Pólusok száma : 3, 3 m, csap, 90° - aljzat 90°, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
| Rendelési szám | <a href="#">1059720300</a>                                                                                                                                             |
| Típus          | SAIL-M12WM12W-3S3.0U                                                                                                                                                   |
| GTIN (EAN)     | 4032248807826                                                                                                                                                          |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                                                                                                |

## SAIL-M12WM12W-3S3.0U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E307231                     |

## Méretetek és tömegek

|             |         |
|-------------|---------|
| Nettó tömeg | 101.2 g |
|-------------|---------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

## Kábel műszaki adatai

|                                     |                                  |                                               |                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kábelhossz                          | 3 m                              | Köpeny színe                                  | fekete                                                                   |
| Olajokkal szembeni ellenállás       | in accordance with IEC 60811:404 | A következő kábeltartókhöz:                   | Igen                                                                     |
| Érkeresztmetszet                    | 0.34 mm <sup>2</sup>             | Vezetékek száma                               | 3                                                                        |
| árnyékolt                           | Igen                             | Halogén                                       | Nem                                                                      |
| Szigetelés                          | PP                               | Gyorsulás                                     | 5 m/s <sup>2</sup>                                                       |
| Hajlítási sugár, min., mozgó        | 10 x kábelátmérő                 | Hajlítási sugár, min., álló                   | 5 x kábelátmérő                                                          |
| Hajlítási ciklusok                  | 2 millió                         | Lángterjedéssel szembeni ellenállás           | In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, in accordance with IEC 60332-2-2 |
| Sebesség                            | 200 m/min                        | Köpeny anyaga                                 | PUR                                                                      |
| Konfigurálható vezeték hossz        | Nem                              | LABS-mentes                                   | Igen                                                                     |
| Hidrolízis és mikroba-ellenálló     | Igen                             | Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően | 20549 (80 °C / 300 V)                                                    |
| Ér, az UL AWM stílusnak megfelelően | 10493 (80 °C / 300 V)            | Hibrid kábel                                  | Nem                                                                      |
| Keresztkötéses irradáció            | Nem                              | Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás     | Nem                                                                      |
| Színkód gyűrű                       | Barna, Kék, Fekete               | Csavarási ellenállás                          | 0 °/m                                                                    |
| Temperature range, stationary       | -50...80 °C                      | Hegesztésnek ellenálló                        | Nem                                                                      |
| Temperature range, moving           | -25...60 °C                      | Pólusok száma                                 | 3                                                                        |

## Általános műszaki adatok

|                             |                                              |                      |                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Kódolás                     | A kódolású                                   | Csatlakozási menet   | M12 / M12             |
| Érintkező felület           | Aranyozott                                   | LED                  | Nem                   |
| Változat                    | csap, 90° - aljzat 90°                       | Ház fő anyaga        | PUR                   |
| Szigetelési ellenállás      | 108 Ω                                        | Érintkező anyaga     | Rézötvözet            |
| Névleges feszültség         | 250 V                                        | Névleges áram        | 4 A                   |
| Védelmi osztály             | IP65, IP66, IP67, IP68, becsavart állapotban | Dugaszolási ciklusok | ≥ 100                 |
| Szennyezés súlyossága       | 3                                            | Menetes gyűrű anyaga | Sárgaréz, nikkelezett |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+85 °C                                 | Meghúzási nyomaték   | M12: 0,8 - 1,2 Nm     |

**SAIL-M12WM12W-3S3.0U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Szabványok**

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-101

**Villamos tulajdonságok**

Szigetelési ellenállás 108 Ω Névleges feszültség 250 V

**Általános szabványok**

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-101 Tanúsítvány száma (cULus) E307231

**Dugó, bal**

Csatlakozó, bal M12, A kódolású, Pólusok száma: 3, dugós érintkező, 0°-os szög, csatlakozó, árnyékolt

**Dugó, jobb**

Csatlakozó, jobb M12, A kódolású, Pólusok száma: 3, hüvelyes érintkező, 0°-os szög, csatlakozó, árnyékolt

**Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |


**SAIL-M12WM12W-3S3.0U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Rajzok**

**Méretrajz**




Male, angled

**Méretrajz**




Angled socket

**Póluskiosztás**



4  
Male

**Póluskiosztás**




4  
Socket

**SAIL-M12WM12W-3S3.0U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok****Kapcsolási rajz****Az ideális szerszám: Screwty® nyomaték funkcióval**

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

## SAIL-M12WM12W-3S3.0U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Vágószerszámok



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékhez. A speciális pengékialakítással minimális fizikai erőfelfejtással, roncsolásmentesen vágható a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Típus          | KT 8                       | Változat                              |
| Rendelési szám | <a href="#">9002650000</a> | Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám |
| GTIN (EAN)     | 4008190020163              |                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                       |

## Szerszámok



Csupaszoló szerszám PVC kábelekhöz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Típus          | AM 12                      | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">9030060000</a> | Szerszámok, Csupaszoló szerszámok |
| GTIN (EAN)     | 4008190337827              |                                   |
| Qty.           | 1 ST                       |                                   |

## Screwty® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz. A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfelfejtés nélkül, egyszerű forgatással lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

## SAIL-M12WM12W-3S3.0U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                    |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Típus          | SCREWTY-M12-DM             | Változat                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1900001000</a> | Tömszelence-szerszám fröccsöntött M12-vezetékekhez |
| GTIN (EAN)     | 4032248436408              |                                                    |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                    |

|                |                            |                      |
|----------------|----------------------------|----------------------|
| Típus          | SAI-SCREWTY BOX            | Változat             |
| Rendelési szám | <a href="#">1939180000</a> | Tömszelence-szerszám |
| GTIN (EAN)     | 4032248615506              |                      |
| Qty.           | 1 ST                       |                      |

## Szerszámok




- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                            |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Típus          | STRIPPER 6-16 RED-LINE     | Változat                   |
| Rendelési szám | <a href="#">9203110000</a> | Csupaszoló és vágószerszám |
| GTIN (EAN)     | 4032248541423              |                            |
| Qty.           | 1 ST                       |                            |

## Tartozékok

## Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | TM-I 18 MC NE WS           | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190349011              |                                                           |
| Qty.           | 320 ST                     |                                                           |
| Típus          | TM-I 18 MC NE GE           | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1718431687</a> | TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4008190349028              |                                                           |
| Qty.           | 320 ST                     |                                                           |