


THM GEW 17/9 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM GEW szövött címkéket nagyon rugalmas pamutanyagból készítjük. Orsóra csévélve szállítjuk, hőnyomtatókhoz használható, és az irodai lézernyomtatókhoz használt A4-es lapoknál vastagabb ragasztós réteg használatát teszi lehetővé.

Ez a rugalmasság és a vastag ragasztóréteg együtt nagyobb ragasztóerőt ad, és szögletes vagy kerek felületen is használható, pl. kábeleken vagy tömlőkön.

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Készülékjelölők, 9 x 17 mm, fehér
Rendelési szám	1059800000
Típus	THM GEW 17/9 WS
GTIN (EAN)	4032248808199
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.3 mm	Mélység (coll)	0.0118 inch
Magasság	9 mm	Magasság (coll)	0.3543 inch
Szélesség	17 mm	Szélesség (coll)	0.6693 inch
Nettó tömeg	642 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...80 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Természetes gumi ragasztó	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9	
Laponkénti jelölőszám	10000	
Nyomatás módja	Hőnyomató	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	17 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-29 °C	
Szín	fehér	
Halogén	Igen	
Alapanyag	Pamut anyag	
Nyomatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikett-tekerics
UL 969 tanúsítvány	Nem	
kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
Jelölők száma kombinációként	1 Label reel = Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...80 °C	
Szám tekercsenként	10000	

Készülékjelölők

Halogén	Igen
---------	------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Rajzok





Tartozékok**Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat	
Rendelési szám	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Qty.	1 ST		