

**SAI-Y-4S-M12/M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Általános rendelési adatok**

Változat	Y-dugó, M12, Jelelosztó
Rendelési szám	<a href="#">1060730000</a>
Típus	SAI-Y-4S-M12/M12
GTIN (EAN)	4032248810192
Qty.	1 Darab

## SAI-Y-4S-M12/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 20.24 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Csatlakozási adatok

Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó M12 tüske	1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat
2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat	Meghúzási nyomaték M12: 0,8 - 1,2 Nm

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	4	Kódolás	A kódolású
Érintkező felület	Au (arany)	Ház fő anyaga	TPU
Névleges feszültség	30 V	Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP67	Szennyezés súlyossága	3
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+90 °C		

## Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-101

## Általános adatok

Pólusszám	4	Kódolás	A kódolású
Csatlakozási menet	M12	Érintkező anyaga, aljzat	CuSn
Érintkező anyaga, tüske	CuZn	Érintkező felület	Au (arany)
Meghúzási nyomaték	0.8 Nm	Ház fő anyaga	TPU
Névleges feszültség	30 V	Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP67	Szennyezés súlyossága	3
1. csatlakozás	M12/M12	2. csatlakozás	Csavar
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+90 °C
Vezeték külső átm.	-		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

