

## HDC KIT HE-P 10.111

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com



A HDC készletek szabványosítottak a komplett dugaszolható csatlakozók összeállításához.  
 A HDC készletek tűs betétet, hüvelybetétet, dugóházat, elválasztólemez házat és tömszelencét tartalmaznak.  
 A Weidmüller számos szabványos csatlakozó kombinációt kínál metrikus vagy PG kábel bevezetésekkel.  
 A PUSH IN csatlakozás közvetlen beillesztési módszer a bekötéshez. Az előfeldolgozott huzalt mindenféle szerszám nélkül közvetlenül be lehet dugni a huzalcsatlakozóba.

### Általános rendelési adatok

Változat	RockStar® HDC-készletek-Ipari nehézcsatlakozók, Készlet, HE, Telepítési szerkezeti méret: 4, Pólusok: 10, PUSH IN, 500 V, 16 A, alumínium présöntvény, PG 16
Rendelési szám	<a href="#">1061730000</a>
Típus	HDC KIT HE-P 10.111
GTIN (EAN)	4032248816439
Qty.	1 Darab

## HDC KIT HE-P 10.111

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg 440 g

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 100 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétellel  
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## Verzió

Kábelbevezetések mérete	PG 16	Felső kábelbevezetések száma	0
Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Csatlakozás típusa	PUSH IN
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen	Telepítési szerkezeti méret	4
Tömítés	NBR	Szín (RAL)	RAL 7035
BG	4		

## Általános adatok

Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Felületi minőség	Porbevonatos
Védelmi osztály	IP65	Sorozat	HE
ENT házak	Nem	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes

## Általános adatok

Pólusszám	10	Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás
Telepítési szerkezeti méret	4	Kábelcsavarzat	PG 16
Alapanyag	alumínium présöntvény	Sorozat	HE
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	500 V	Névleges áram (DIN EN 61984)	16 A
BG	4		

## Változat

Csatlakozás típusa	PUSH IN	Telepítési szerkezeti méret	4
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Felületi minőség	Porbevonatos	Alapanyag	alumínium présöntvény
BG	4		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92

**Műszaki adatok**

ECLASS 15.0

27-44-02-92

## HDC KIT HE-P 10.111

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## HDC COS

Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.  
Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC COS 16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1431000000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190052706	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC COS 24	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1430900000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190077228	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC COS 32	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1430800000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190176181	
Qty.	1 ST	

## SPB

Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.  
Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.



## Általános rendelési adatok

Típus	SPB-M 3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1203600000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítőcsavarok
GTIN (EAN)	4008190120047	
Qty.	100 ST	