

IE-OP-V01P-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Csatlakozó doboz, kialakítása a bajonett dugaszolható csatlakozók, 1. változat, az IEC 61076-3-106 szerint, műanyag

Általános rendelési adatok

Változat	Falra szerelt csatlakozódoboz, IP67, 1. változat IEC 61076-3-106 szerint
Rendelési szám	1061830000
Típus	IE-OP-V01P-1S
GTIN (EAN)	4032248811182
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	114 mm	Mélység (coll)	4.4882 inch
Magasság	65.2 mm	Magasság (coll)	2.5669 inch
Szélesség	41.8 mm	Szélesség (coll)	1.6457 inch
Nettó tömeg	72 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	fekete
Ház fő anyaga	PA UL 94 V0	Felszerelés típusa	Padlóra szerelt, Szabadon lengő csatlakozásokhoz, Falra szerelés
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	750

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 1
----------------------	------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Rajzok

Méretrajz



Tartozékok

RJ45



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-RJ45-FJ-B	Változat
Rendelési szám	1963840000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-P	Változat
Rendelési szám	1963830000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-A	Változat
Rendelési szám	1962850000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Qty.	10 ST	

Sets - RJ45



Bajonett dugaszolható csatlakozó készletek az IEC 61076-3-106 1. változat szerint (EtherNet/IP), RJ45-ös műanyag betét, vele RJ45-ös betét

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Változat
Rendelési szám	1012490000	RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 1. változat, műanyag, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720132	
Qty.	10 ST	