


**IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC  
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, SC  
betéttel

**Általános rendelési adatok**

Változat	FO peremes aljzat, IP67, 14. változat, középrögztíteses, SCRJ duplex-összekötő, Multimódusú, POF
Rendelési szám	<a href="#">1062590000</a>
Típus	IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C
GTIN (EAN)	40322488 13100
Qty.	10 Darab

## IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

## Méreték és tömegek

Mélység	36.15 mm	Mélység (coll)	1.4232 inch
Magasság	39.6 mm	Magasság (coll)	1.5591 inch
Szélesség	39.6 mm	Szélesség (coll)	1.5591 inch
Nettó tömeg	55.72 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Általános adatok

Árucikk leírása	14. változat, középrögztítes, SCRJ duplex-összekötő	Szín	Egyéb
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	500	Elemi szál típusa	Multimódusú, POF
Beillesztési veszteség	≤ 0,4 dB	1. csatlakozás	SCRJ
2. csatlakozás	SCRJ	Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 30 dB

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	---------------------------------------	---------------------------	---------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

**IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Szerelési kivágás**



**IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****porvédő sapkák**

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-BP-V14P	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1058310000</a>	Aljzatház-védőkupak	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Qty.	10 ST		