

WAD 27 B GE/SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

Általános rendelési adatok

Változat	Csoportjelölők, Fedél, 64 x 27 mm, Raszter mm-ben (P): 27.00 Weidmueller, sárga
Rendelési szám	1062860000
Típus	WAD 27 B GE/SW
GTIN (EAN)	4008190127732
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	64 mm	Magasság (coll)	2.5197 inch
Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1.063 inch
Nettó tömeg	4.61 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

PT OKIECEX/ATEX névleges adat

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Anyag adatok

Alapanyag	Poliamid 66	Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Méretek

Raszter mm-ben (P)	27.00 mm
--------------------	----------

Általános

Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
------------------------------------	--------	------------------------------------	--------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		