

**WAD 27 NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csoportjelölők, Fedél, 64 x 27 mm, Raszter mm-ben (P): 27.00 Weidmueller, fehér
Rendelési szám	<a href="#">1062960000</a>
Típus	WAD 27 NE WS
GTIN (EAN)	4008190148225
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Magasság	64 mm	Magasság (coll)	2.5197 inch
Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1.063 inch
Nettó tömeg	4.71 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

## Anyag adatok

Alapanyag	Poliamid 66	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

## Méretek

Raszter mm-ben (P)	27.00 mm
--------------------	----------

## Általános

Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
------------------------------------	--------	------------------------------------	--------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		