



**AP VSSC6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Véglezáró lemezek (AP) a VSSC termékcsaládhoz, kék és fekete

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Változat       | VSSC, Véglap               |
| Rendelési szám | <a href="#">1063110000</a> |
| Típus          | AP VSSC6                   |
| GTIN (EAN)     | 4032248947553              |
| Qty.           | 50 Darab                   |

## AP VSSC6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 81 mm   | Mélység (coll)   | 3.189 inch  |
| Magasság    | 88.5 mm | Magasság (coll)  | 3.4842 inch |
| Szélesség   | 1.6 mm  | Szélesség (coll) | 0.063 inch  |
| Nettó tömeg | 5.8 g   |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                      |                |                   |                |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...80 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
| Páratartalom         | 5...96 %       |                   |                |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                          |        |         |        |
|--------------------------|--------|---------|--------|
| Változat                 | Véglap | Kivétel | Egyéb  |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0    | Szín    | fekete |
| Védelmi osztály          | IP20   |         |        |

## Általános adatok

|                 |      |      |        |
|-----------------|------|------|--------|
| Védelmi osztály | IP20 | Szín | fekete |
|-----------------|------|------|--------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002496    | ETIM 9.0    | EC002496    |
| ETIM 10.0   | EC002496    | ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-17-90-90 |             |             |

## Ajánlati specifikációs lapok

|                   |                  |                    |                                    |
|-------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|
| Hosszspecifikáció | Véglap VSSC6-hoz | Rövid specifikáció | Zárólemez VARITECTOR VSSC6 elemhez |
|-------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|