

**WAH 185/300 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Érintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb biztonságról a szekrényben. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csavaros kapcsok, Fedél, kék, 54 mm
Rendelési szám	<a href="#">1064780000</a>
Típus	WAH 185/300 BL
GTIN (EAN)	4008 190103200
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	43.9 mm	Mélység (coll)	1.7283 inch
Magasság	139 mm	Magasság (coll)	5.4724 inch
Szélesség	54 mm	Szélesség (coll)	2.126 inch
Nettó tömeg	26.98 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Alapanyag	Poliamid 66	Szín	kék
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

## Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	Felpattintható	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
-----------------	----------------	---	-----

## Méretek

Raszter mm-ben (P)	55.00 mm
--------------------	----------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		