


Product image

A kiegészítő csatlakozás révén különálló feszültségcsapdát lehet létrehozni. Ez alkalmazható például a vészhelyzeti tápellátásnál a főkapcsoló előtt, vagy egyszerűen egy kiegészítő csatlakozásként az alkalmazásban.

Általános rendelési adatok

Változat	Segédcsatlakozás (kapocs), Csatlakozások száma: 1
Rendelési szám	1066000000
Típus	WZAD 70/95
GTIN (EAN)	4008190017064
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	10 mm	Mélység (coll)	0.3937 inch
Magasság	39.61 mm	Magasság (coll)	1.5594 inch
Szélesség	19.7 mm	Szélesség (coll)	0.7756 inch
Nettó tömeg	6.05 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Ónozott réz	Szín	Ezüstszürke
-----------	-------------	------	-------------

Rendszer specifikációk

Változat	További csatlakozás	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	1		

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	Felpattintható	Telepítési útmutató	Átmenő (persely), Közvetlen rögzítés
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem		

Méretek

Raszter mm-ben (P)	20.00 mm
--------------------	----------

Névleges adatok

Névleges feszültség	800 V	Névleges DC feszültség	800 V
Névleges áram	32 A		

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozások száma	1	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	6 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm ²		

Általános

Telepítési útmutató	Átmenő (persely), Közvetlen rögzítés
---------------------	---

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		