

## Product image



A kiegészítő csatlakozás révén különálló feszültségcsapdát lehet létrehozni. Ez alkalmazható például a vészhelyzeti tápellátásnál a főkapcsoló előtt, vagy egyszerűen egy kiegészítő csatlakozásként az alkalmazásban.

## Általános rendelési adatok

Változat	Segédcsatlakozás (kapocs), Csatlakozások száma: 1
Rendelési szám	<a href="#">1066 100000</a>
Típus	WZAD120
GTIN (EAN)	4008 1900 17019
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	10 mm	Mélység (coll)	0.3937 inch
Magasság	44.41 mm	Magasság (coll)	1.7484 inch
Szélesség	24 mm	Szélesség (coll)	0.9449 inch
Nettó tömeg	7.45 g		

## Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-50 °C...75 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Alapanyag	Ónozott réz	Szín	Ezüstszürke
-----------	-------------	------	-------------

## Rendszer specifikációk

Változat	További csatlakozás	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	1		

## Rögzíthető vezeték (névleges csatlakozás)

Csatlakozások száma	1	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	6 mm <sup>2</sup>
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		