

Product image



A kiegészítő csatlakozás révén különálló feszültségcsapdát lehet létrehozni. Ez alkalmazható például a vészhelyzeti tápellátásnál a főkapcsoló előtt, vagy egyszerűen egy kiegészítő csatlakozásként az alkalmazásban.

Általános rendelési adatok

Változat	Segédcsatlakozás (kapocs)
Rendelési szám	1066300000
Típus	WZAF 120
GTIN (EAN)	4008 190024642
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2026-09-30T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	10 mm	Mélység (coll)	0.3937 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1.063 inch
Nettó tömeg	8.15 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Ónozott réz	Szín	Ezüstszürke
-----------	-------------	------	-------------

Rendszer specifikációk

Változat	További csatlakozás
----------	---------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	Felpattintható	Telepítési útmutató	Átmenő (persely), Közvetlen rögzítés
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem		

Méretek

Raszter mm-ben (P)	27.00 mm
--------------------	----------

Névleges adatok

Névleges áram	32 A
---------------	------

Általános

Telepítési útmutató	Átmenő (persely), Közvetlen rögzítés
---------------------	-----------------------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		