

**WZAF 120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Product image**

A kiegészítő csatlakozás révén különálló feszültségcsapdát lehet létrehozni. Ez alkalmazható például a vészhelyzeti tápellátásnál a főkapcsoló előtt, vagy egyszerűen egy kiegészítő csatlakozásként az alkalmazásban.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Változat       | Segédcsatlakozás (kapocs)  |
| Rendelési szám | <a href="#">1066300000</a> |
| Típus          | WZAF 120                   |
| GTIN (EAN)     | 4008190024642              |
| Qty.           | 10 Darab                   |

## WZAF 120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 10 mm  | Mélység (coll)   | 0.3937 inch |
| Magasság    | 30 mm  | Magasság (coll)  | 1.1811 inch |
| Szélesség   | 27 mm  | Szélesség (coll) | 1.063 inch  |
| Nettó tömeg | 8.15 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                      |                |                     |               |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -5 °C...40 °C |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|           |             |      |             |
|-----------|-------------|------|-------------|
| Alapanyag | Ónozott réz | Szín | Ezüstszürke |
|-----------|-------------|------|-------------|

## Rendszer specifikációk

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Változat | További csatlakozás |
|----------|---------------------|

## Kiegészítő műszaki adatok

|                                                        |                |                     |                                         |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Rögzítés típusa                                        | Felpattintható | Telepítési útmutató | Átmenő (persely),<br>Közvetlen rögzítés |
| Robbanásbiztonság szempontjából<br>bevizsgált változat | Nem            |                     |                                         |

## Méretek

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Raszter mm-ben (P) | 27.00 mm |
|--------------------|----------|

## Névleges adatok

|               |      |
|---------------|------|
| Névleges áram | 32 A |
|---------------|------|

## Általános

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Telepítési útmutató | Átmenő (persely),<br>Közvetlen rögzítés |
|---------------------|-----------------------------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-08 |             |             |