

WZAF 300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

A kiegészítő csatlakozás révén különálló feszültségcsapdát lehet létrehozni. Ez alkalmazható például a vészhelyzeti tápellátásnál a főkapcsoló előtt, vagy egyszerűen egy kiegészítő csatlakozásként az alkalmazásban.

Általános rendelési adatok

Változat	Segédcsatlakozás (kapocs)
Rendelési szám	1066500000
Típus	WZAF 300
GTIN (EAN)	4008 190157579
Qty.	10 Darab

WZAF 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	10 mm	Mélység (coll)	0.3937 inch
Magasság	40 mm	Magasság (coll)	1.5748 inch
Szélesség	40 mm	Szélesség (coll)	1.5748 inch
Nettó tömeg	15.15 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C Ambient temperature -5 °C...40 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Ónozott réz Szín Ezüstszürke

Rendszer specifikációk

Változat További csatlakozás

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa Felpattintható Telepítési útmutató Átmenő (persely),
Közvetlen rögzítés
Robbanásbiztonság szempontjából
bevizsgált változat Nem

Méretek

Raszter mm-ben (P) 27.00 mm

Névleges adatok

Névleges áram 32 A

Általános

Telepítési útmutató Átmenő (persely),
Közvetlen rögzítés

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		