



**AP VSSC6 LB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Véglezáró lemezek (AP) a VSSC termékcsaládhoz, kék és fekete

**Általános rendelési adatok**

Változat	VSSC, Véglap
Rendelési szám	<a href="#">1067230000</a>
Típus	AP VSSC6 LB
GTIN (EAN)	4032248999866
Qty.	50 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	81 mm	Mélység (coll)	3.189 inch
Magasság	88.5 mm	Magasság (coll)	3.4842 inch
Szélesség	1.5 mm	Szélesség (coll)	0.0591 inch
Nettó tömeg	5.8 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Páratartalom	5...96 %		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Változat	Véglap	Kivétel	Egyéb
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	Világoskék
Védelmi osztály	IP20		

## Általános adatok

Védelmi osztály	IP20	Szín	Világoskék
-----------------	------	------	------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002496	ETIM 7.0	EC002496
ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 9,1	27-13-92-90
ECLASS 11.0	27-13-08-92	ECLASS 12.0	27-17-90-90
ECLASS 13.0	27-17-90-90	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

## Ajánlati specifikációs lapok

Hosszspecifikáció	Véglap VSSC6-hoz	Rövid specifikáció	Zárólemez VARITECTOR VSSC6 elemhez
-------------------	------------------	--------------------	------------------------------------