


**IE-PI-SCRJ-MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14  
változat

**Általános rendelési adatok**

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Változat               | SC-betét, SCRJ csatlakozódugó, multimódusú |
| Rendelési szám         | <a href="#">1067380000</a>                 |
| Típus                  | IE-PI-SCRJ-MM                              |
| GTIN (EAN)             | 4032248821129                              |
| Qty.                   | 10 Darab                                   |
| Szállítás állapota     | Ez a termék már nem kapható.               |
| Utolsó rendelési dátum | 2025-04-08T00:00:00+02:00                  |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Megfelel                    |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (UL) | E477798                     |

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 56 mm   | Mélység (coll)   | 2.2047 inch |
| Magasság    | 10.5 mm | Magasság (coll)  | 0.4134 inch |
| Szélesség   | 13.2 mm | Szélesség (coll) | 0.5197 inch |
| Nettó tömeg | 20.4 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                        |                   |                |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet   | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
| Telepítési hőmérséklet |                   |                |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

## Általános adatok


|                                      |                                  |                        |                                                               |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Árucikk leírása                      | SCRJ csatlakozódugó, multimódusú | Szín                   | Egyéb                                                         |
| Ház fő anyaga                        | Cink présöntvény, PA             | Védelmi osztály        | IP67 házzal                                                   |
| Dugaszolási ciklusok                 | 1000                             | Összetétel             | Csatlakozó és aljzatbetét az 1., 4. és 14. változatú házakhoz |
| Elemi szál típusa                    | Multimódusú                      | Beillesztési veszteség | ≤ 0,4 dB                                                      |
| 1. csatlakozás                       | SCRJ                             | 2. csatlakozás         | Crimp                                                         |
| Visszatérési veszteség (csillapítás) | ≥ 30 dB                          | Érvéghüvely anyaga     | Cirkónium                                                     |

## Általános szabványok

|                      |              |                        |         |
|----------------------|--------------|------------------------|---------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61754-24 | Tanúsítvány száma (UL) | E477798 |
|----------------------|--------------|------------------------|---------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001122    | ETIM 9.0    | EC001122    |
| ETIM 10.0   | EC001122    | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 |             |             |

**Méretrajz**

## Tartozékok

## Krimpkészletek



Krimpkészletek

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | TOOL SET IE-POF            | Változat                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1208930000</a> | Krimpelő szerszám: HTX-IE-POF, Csupaszoló szerszám: Multi-Stripax IE-POF |
| GTIN (EAN)     | 4032248990283              |                                                                          |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                          |

## ...polimer optikai szálak (POF) optikai kábelhez



Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak (POF) fényvezető csatlakozóihoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |              |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Típus          | HTX-IE-POF                 | Változat     |
| Rendelési szám | <a href="#">1208870000</a> | Présszerszám |
| GTIN (EAN)     | 4032248990269              |              |
| Qty.           | 1 ST                       |              |

## ...optikai csatlakozókhoz (SC, ST és LC)



## GOF

- SC/ST üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
  - LC száloptikához és IP67 csatlakozókhoz
- POF
- SC/ST polimer üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
  - Üvegszálhoz, ProfiNet-hez, és SC/ST mobilkábelhez és IP67 csatlakozókhoz

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus          | IE-CT-SC-GOF               | Változat                       |
| Rendelési szám | <a href="#">9205320000</a> | Présszerszám, Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4032248725458              |                                |
| Qty.           | 1 ST                       |                                |

|                |                            |                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus          | IE-CT-SC-GOF-P             | Változat                       |
| Rendelési szám | <a href="#">9205350000</a> | Présszerszám, Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4032248725489              |                                |
| Qty.           | 1 ST                       |                                |