


**WEW 32/1 LCP/NA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Végbak, Világosszürke, TS 32, V-O, Wemid, Szélesség: 12.2 mm, 130 °C |
| Rendelési szám | <a href="#">1067660000</a>                                           |
| Típus          | WEW 32/1 LCP/NA                                                      |
| GTIN (EAN)     | 4008190072353                                                        |
| Qty.           | 50 Darab                                                             |

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 67 mm   | Mélység (coll)   | 2.6378 inch |
| Magasság    | 56 mm   | Magasság (coll)  | 2.2047 inch |
| Szélesség   | 12.2 mm | Szélesség (coll) | 0.4803 inch |
| Nettó tömeg | 32.1 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |               |                                     |        |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|
| Ambient temperature                 | -5 °C...40 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C        |                                     |        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |                 |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |                 |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |                 |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig            | 0.273 kg CO2eq. |

## Anyag adatok

|                          |       |      |               |
|--------------------------|-------|------|---------------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | Világosszürke |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |               |

## Rendszer specifikációk

|          |       |
|----------|-------|
| Tartósín | TS 32 |
|----------|-------|

## Kiegészítő műszaki adatok

|                    |       |            |                      |
|--------------------|-------|------------|----------------------|
| Felszerelés típusa | TS 32 | Reteszelés | csavaros rögzítéshez |
|--------------------|-------|------------|----------------------|

## Általános

|          |       |
|----------|-------|
| Tartósín | TS 32 |
|----------|-------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001041    | ETIM 9.0    | EC001041    |
| ETIM 10.0   | EC001041    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 |             |             |

## Accessories

## ZGB elfordítható csoportos jelölőtartó



A ZGB 15 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 15 becsúsztható jelölőlappal illeszthető.

A ZGB 30 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 7 becsúsztható jelölőlappal illeszthető.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                            |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZGB 15                     | Változat                                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1636530000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):<br>5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190297053              |                                                                                            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                            |
| Típus          | ZGB 30                     | Változat                                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1611930000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):<br>5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190002251              |                                                                                            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                            |