

**IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Kettős csatlakozó doboz / csatoló, kialakítása a FreeCon PushPull dugaszolható csatlakozókhoz, 14. változat, az IEC 61076-3-117 szerint, RJ45 és PushPull Power

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csatlakozódoboz, FreeCon, RJ45, Dugaszolható csatlakozó, Tápellátás, IP65
Rendelési szám	<a href="#">1068820000</a>
Típus	IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823918
Qty.	1 Darab

## IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

## Méretetek és tömegek

Mélység	61 mm	Mélység (coll)	2.4016 inch
Magasság	52 mm	Magasság (coll)	2.0472 inch
Szélesség	80 mm	Szélesség (coll)	3.1496 inch
Nettó tömeg	451.6 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	ezüst
Ház fő anyaga	Alumínium profil, Fedél: présöntvény, festett cink	Felszerelés típusa	Screw mounting
Védelmi osztály	IP65	Dugaszolási ciklusok	≥ 100

## RJ45-összekötő műszaki adatok

Áramterhelhetőség (RJ45-összekötő)	1 A	Feszültségi átütési szilárdság, érintkező - ≥ 1000 V DC érintkező, min. (RJ45-kapcsolódás)	
Ház alapanyaga (RJ45-összekötő)	Cink présöntvény	Kategória (RJ45-összekötő)	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Szigetelési ellenállás (RJ45-összekötő)	> 500 MΩ	Feszültségi átütési szilárdság, érintkező - ≥ 1500 V DC árnyékolás, max. (RJ45-kapcsolódás)	
Érintkező felület (RJ45-összekötő)	Arany a nikkel felett	Átmeneti ellenállás (RJ45-összekötő)	≤ 20 mΩ

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	---	---------------------------	---------

## Tápcsatlakozó műszaki adatai

Áramterhelhetőség 50 °C-on (tápcsatlakozó)	16 A	Érintkező anyaga (tápcsatlakozó)	Rézötvezet
Szennyezés mértéke (tápcsatlakozó)	2	Reteszelés típusa (tápcsatlakozó)	Push Pull
Ház alapanyaga (tápcsatlakozó)	Cink présöntvény, nikkelezett	Kábeltömítés anyaga (tápcsatlakozó)	TPE
Dugaszolási ciklusok (tápcsatlakozó)	≤ 100	Érintkező felület (tápcsatlakozó)	Arany a nikkel felett

**IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Műszaki adatok**

Tömítés anyaga (tápcsatlakozó)	NBR	Érintkezőtartó anyaga (tápcsatlakozó)	PA
Névleges feszültség (tápcsatlakozó)	24 V		

**Besorolások**


ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

**Méretrajz**




Bottom view

**Méretrajz**




Bottom view with mounting foot

**Méretrajz**



Front view

**Méretrajz**



Side view

**Kapcsolási rajz**

RJ45	RJ45	Power	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6		
7	7		
8	8		

## IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

### Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-VAPP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1068930000</a>	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248823093	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BP-V14P	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1058310000</a>	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248799404	
Qty.	10 ST	

### Sets



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET specifikáció szerint

### Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2465440000</a>	Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET, Csatlakozókészlet
GTIN (EAN)	4050118522136	
Qty.	1 ST	

## IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Sets - RJ45



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, RJ45-ös betéttel

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1012170000</a>	Plug insert RJ45 tool-free, 14. változat, fém, Cat.5 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248719815		
Qty.	10 ST		

## PVC



Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, push-pull erőátviteli dugós csatlakozóval a PROFINET előírások szerint

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1350120010</a>	Rendszerkábel, PushPull Power, PushPull Power, PVC, 1 m	
GTIN (EAN)	4050118165296		
Qty.	1 ST		

## Energialánc kábel Cat.5 PUR - RJ45 V14 IP67



Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, Cat. 5, PUR, zöld, húzólánc kompatibilis, PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-117 14. változat szerint

**IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	IE-C5DD4UG0010A2EA2E-X	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1119730010</a>	Energialánc kábel, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull V14 fém, RJ45 IP 67 PushPull V14 fém, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
GTIN (EAN)	4032248985463	
Qty.	1 ST	