


**IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Csatoló, FreeCon kialakítás a PushPull dugaszolható csatlakozókhöz, 14. változat, az IEC 61076-3-117 szerint, fém, 10-sarkú hibrid betéttel

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csatlakozódoboz, FreeCon, Hibrid, Dugaszolható csatlakozó, IP65
Rendelési szám	<a href="#">1068840000</a>
Típus	IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823932
Qty.	1 Darab

## IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

## Méreték és tömegek

Mélység	142 mm	Mélység (coll)	5.5905 inch
Magasság	52 mm	Magasság (coll)	2.0472 inch
Szélesség	41 mm	Szélesség (coll)	1.6142 inch
Nettó tömeg	652.82 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...75 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet			

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

## Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	ezüst
Ház fő anyaga	Alumínium profil, Fedél: présöntvény, festett cink	Felszerelés típusa	Screw mounting
Védelmi osztály	IP65		

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	-------------------------	---------------------------	---------


## Hibrid csatlakozó műszaki adatai

Érintkező felület (hibrid csatlakozó)	Arany a nikkel felett	Dugaszolási ciklusok (hibrid csatlakozó)	500
Ház alapanyaga (hibrid csatlakozó)	Cink présöntvény (aljzat), PA 66	Árnyékolás (hibrid csatlakozó)	360° árnyékolás- érintkező
Tömítés anyaga (hibrid csatlakozó)	NBR	Névleges feszültség (DIN EN 61984) (hibrid csatlakozó)	24 V
Érintkező anyaga (hibrid csatlakozó)	Rézötvözet	Átmeneti ellenállás (hibrid csatlakozó)	≤ 10 mΩ
Védelmi osztály (hibrid csatlakozó)	IP65	Pólusszám, hibrid	10
Névleges áram (hibrid csatlakozó)	3 A érintkezőnként		

## Besorolások


ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Méretrajz




Bottom view

Méretrajz




Bottom view with mounting feet

Méretrajz



Front view

Méretrajz



Side view

## IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### porvédő sapkák




Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

### Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V14P	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1058310000</a>	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248799404	
Qty.	10 ST	

### Sets - hybrid



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, hibrid betéttel

### Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V14M-HYB-10P	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1072910000</a>	Csatlakozódugó hibrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
Qty.	10 ST	