

IE-BP-VAPP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Változat	Aljzatház-védőkupak
Rendelési szám	1068930000
Típus	IE-BP-VAPP
GTIN (EAN)	4032248823093
Qty.	10 Darab

IE-BP-VAPP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység

19.5 mm

Mélység (coll)

0.7677 inch

Nettó tömeg

9.68 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

-40 °C...70 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály

V-0

Szín

fekete

Ház fő anyaga

PA UL 94 V0

Felszerelés típusa

Csak beltéren

Védelmi osztály

IP54

Besorolások

ETIM 8.0

EC002314

ETIM 9.0

EC002314

ETIM 10.0

EC002314

ECLASS 14.0

27-44-02-08

ECLASS 15.0

27-44-02-08

Drawings

