

## IE-BIC-HYB-P-0,75-300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz

### Általános rendelési adatok

Változat	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
Rendelési szám	<a href="#">1068970000</a>
Típus	IE-BIC-HYB-P-0,75-300
GTIN (EAN)	4032248823956
Qty.	300 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg 0.29 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet Üzemi hőmérséklet  
Telepítési hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 0.75 mm<sup>2</sup> Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0.75 mm<sup>2</sup>

## Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség 24 V


## Fontos megjegyzés

Termékinformáció Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9,1	27-44-09-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

### Méretrajz



## Tartozékok

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok Weidmüller érzékelőkhöz RSV és DSTV-HD rendszerek számára

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

## Általános rendelési adatok

Típus	HTF HYB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1119580000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
Qty.	1 ST	