

IE-BIC-HYB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz

Általános rendelési adatok

Változat	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
Rendelési szám	1068970000
Típus	IE-BIC-HYB-P-0,75-300
GTIN (EAN)	4032248823956
Qty.	300 Darab

IE-BIC-HYB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.29 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
Telepítési hőmérséklet	

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Árnyékolás	árnyékolatlan	Kategória	Egyéb
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0.75 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.75 mm ²
2. csatlakozás	Crimp		

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	24 V
---------------------	------

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz
------------------	--

Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Méretreajz



IE-BIC-HYB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Crimping tools**

Krimpelő szerszámok Weidmüller érzékelőkhöz RSV és DSTV-HD rendszerek számára

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

Általános rendelési adatok

Típus	HTF HYB	Változat
Rendelési szám	1119580000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.08mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
Qty.	1 ST	