


**TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 15 mm
Rendelési szám	<a href="#">1071680000</a>
Típus	TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O
GTIN (EAN)	4032248884636
Qty.	20 M

## TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	15 mm	Mélység (coll)	0.5906 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1.378 inch
Szélesség	2000 mm	Szélesség (coll)	78.74 inch
Nettó tömeg	590 g		

## Hőmérséklet

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Tartósín


Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	
Szabványok	A DIN EN 60715 szerint	
Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált	
Alapanyag	Acél	
Length of the terminal rail	min.	0 mm
	névleges	2000 mm
	max.	2000 mm
Rés hossz	25.00 mm	
Rés hézag	11.00 mm	
Másodpercenkénti, rövid idejű határáram 6 kA az IEC 60947-7-2 szerint		
Rés szélesség	5.20 mm	
Előlyukasztott tartósín	Igen	
Rés szélesség		
A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékra vonatkozik	50.00 mm <sup>2</sup>	
Furattávolság a középtengelyek között	36 mm	
Rés hézag		
Rés hossza		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**Rajzok**

**Product image**



## TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

## Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0295900000</a>	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Qty.	50 ST	