


CC 15/60 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A MultiCard formátumú ClipCard készülékjelölők elektromos installációk és kapcsolórendszerek feliratozásához használhatók, és érdekes alternatívát kínálnak a gravírozással szemben. A bevált MultiCard formátumnak köszönhetően a feliratozás a következő készülékekkel lehetséges: PrintJet CONNECT vagy plotter.

- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Univerzális rögzítés
- Tartó (csavarozható vagy kábelrögzítővel)
- Címkesín (öntapadós vagy csavaros)
- vagy öntapadós címkék

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 60 mm, Tartó CC-H 15/60, szürke |
| Rendelési szám | 1072640000 |
| Típus | CC 15/60 MC NE GR |
| GTIN (EAN) | 4032248829040 |
| Qty. | 40 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 1.2 mm | Mélység (coll) | 0.0472 inch |
| Magasság | 15 mm | Magasság (coll) | 0.5906 inch |
| Szélesség | 60 mm | Szélesség (coll) | 2.3622 inch |
| Nettó tömeg | 2.73 g | | |

Hőmérséklet

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
|------------------------------|--------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |
| Termék karbonlábnyoma | Bölcsőtől a kapuig 0.019 kg CO2 eq. |

Általános adatok

| | |
|---|---|
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 8 |
| Változat | dugaszolható |
| Szélesség | 60 mm |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |
| Szín | szürke |
| Halogén | Nem |
| Alapanyag | Poliamid 66 |
| Nyomatott karakterek | nélkül |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája MultiCard |
| Javasolt iparágak | Berendezés |
| kompatibilis nyomtató | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 |
| Jelölők száma kombinációként | 1 MultiCard = Device markers |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
| Alkalmazás/gyártó | Tartó CC-H 15/60 |

Készülékjelölők

| | |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |



CC 15/60 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | CC-H 15/60 | Változat |
| Rendelési szám | 1878910000 | ClipCard, Tartozékok, 15 x 60 mm, fekete |
| GTIN (EAN) | 4032248473298 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | CC-RAIL 1000 | Változat |
| Rendelési szám | 1790150000 | ClipCard, Tartozékok, 1000 x 17 mm, Öntapadós, fekete |
| GTIN (EAN) | 4032248213610 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | CC-RAIL TRANSPARENT1000 | Változat |
| Rendelési szám | 1790160000 | ClipCard, Fedél, 1000 x 19 mm, Áttetsző |
| GTIN (EAN) | 4032248213627 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | STR CC 15/60 TRANSPARENT | Változat |
| Rendelési szám | 1888280000 | ClipCard, Tartozékok, 15 x 60 mm, Áttetsző |
| GTIN (EAN) | 4032248494156 | |
| Qty. | 40 ST | |
| Típus | ETO CC 15/60 TRANSPAR. | Változat |
| Rendelési szám | 1880840000 | ClipCard, Tartozékok, 15 x 60 mm, Áttetsző |
| GTIN (EAN) | 4032248481217 | |
| Qty. | 10 ST | |