

CC 30/60 MC NE GR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A MultiCard formátumú ClipCard készülékjelölők elektromos installációk és kapcsolórendszerek feliratozásához használhatók, és érdekes alternatívát kínálnak a gravírozással szemben. A bevált MultiCard formátumnak köszönhetően a feliratozás a következő készülékekkel lehetséges: PrintJet CONNECT vagy plotter.

- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Univerzális rögzítés
- Tartó (csavarozható vagy kábelrögzítővel)
- Címkesín (öntapadós vagy csavaros)
- vagy öntapadós címkék

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Változat	ClipCard, Készülékjelölők, 30 x 60 mm, CC-H 30/60 tartó, szürke
Rendelési szám	1072670000
Típus	CC 30/60 MC NE GR
GTIN (EAN)	4032248828234
Qty.	30 Darab

CC 30/60 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	1.2 mm	Mélység (coll)	0.0472 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2.3622 inch
Nettó tömeg	4.63 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.033 kg CO2 eq.

Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	8
Változat	dugaszolható
Szélesség	60 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	szürke
Halogén	Nem
Alapanyag	Poliamid 66
Nyomatott karakterek	nélkül
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája MultiCard
Javasolt iparágak	Berendezés
kompatibilis nyomtató	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Device markers
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
Alkalmazás/gyártó	CC-H 30/60 tartó

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Drawings



CC 30/60 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Tartozékok



Általános rendelési adatok

Típus	CC-H 30/60	Változat
Rendelési szám	1934430000	ClipCard, Tartozékok, 30 x 60 mm, fekete
GTIN (EAN)	4032248590995	
Qty.	10 ST	
Típus	STR CC 30/60 TRANSPARENT	Változat
Rendelési szám	1934450000	ClipCard, Tartozékok, 30 x 60 mm, Áttetsző
GTIN (EAN)	4032248590988	
Qty.	10 ST	
Típus	ETO CC 30/60 TRANSPAR.	Változat
Rendelési szám	1934440000	ClipCard, Tartozékok, 30 x 60 mm, Áttetsző
GTIN (EAN)	4032248590971	
Qty.	10 ST	