

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, hibrid
betéttel

Általános rendelési adatok

Változat	Hibrid csatlakozó aljzat, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Rendelési szám	1072900000
Típus	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
Qty.	10 Darab

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	55.47 g
-------------	---------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG)	AWG 20	Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG)	AWG 27
Árnyékolás	360 fokos körkörös ház	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0.75 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.08 mm ²	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Felszerelés típusa	2 csavar
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	500
1. csatlakozás	Hybrid (Q10)	2. csatlakozás	Krimp

Villamos tulajdonságok

Térfogati ellenállás	<10 mΩ	Névleges áram	3 A érintkezőnként
----------------------	--------	---------------	--------------------


Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	--	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Szerelési kivágás



IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Hybrid

Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz



Általános rendelési adatok

Típus	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Változat
Rendelési szám	1135160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
Qty.	300 ST	
Típus	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Változat
Rendelési szám	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Qty.	300 ST	
Típus	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Változat
Rendelési szám	1068970000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
Qty.	300 ST	

Crimping tools



Krimpelő szerszámok Weidmüller érzékelőkhöz RSV és DSTV-HD rendszerek számára

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

Általános rendelési adatok

Típus	HTF HYB	Változat
Rendelési szám	1119580000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.08mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
Qty.	1 ST	

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Hibrid kábel**

Ömlesztett készlet, rézkábel, hibrid, rugalmas, 6 x 0,5 mm² + 4 x AWG 22/7

Általános rendelési adatok

Típus	IE-C5DHAG-MW	Változat
Rendelési szám	1172250000	Csatlakozóvezeték, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, Ömlesztett kiszerezésű, 110m-től
GTIN (EAN)	4032248964543	
Qty.	110 M	

porvédő sapkák

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen


Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V14P	Változat
Rendelési szám	1058310000	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248799404	
Qty.	10 ST	

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Counterpart**Sets - hybrid**

PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, hibrid betéttel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V14M-HYB-10P	Változat
Rendelési szám	1072910000	Csatlakozódugó hibrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
Qty.	10 ST	