


**IE-PS-V14M-HYB-10P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC  
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, hibrid  
betéttel

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csatlakozódugó hibrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Rendelési szám	<a href="#">1072910000</a>
Típus	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	61.81 g
-------------	---------

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Általános adatok

Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG)	AWG 20	Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG)	AWG 27
Árnyékolás	360 fokos körkörös ház	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Szigetelés keresztmetszete, max.	1.05 mm	Szigetelés keresztmetszete, min.	0.85 mm
Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0.75 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.08 mm <sup>2</sup>	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	500	1. csatlakozás	Hybrid (Q10)
2. csatlakozás	Krimp		

## Villamos tulajdonságok

Térfogati ellenállás	<10 mΩ	Névleges áram	3 A érintkezőnként
----------------------	--------	---------------	--------------------

## Általános szabványok


Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	----------------------------------------------	---------------------------	---------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

# Rajzok

## Méretrajz



## IE-PS-V14M-HYB-10P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Hybrid

Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1135150000</a>	Krimpelhető érintkező, csatlakozódugó-betéthez, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
Qty.	300 ST	
Típus	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1096180000</a>	Krimpelhető érintkező, csatlakozódugó-betéthez, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Qty.	300 ST	
Típus	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1068950000</a>	Krimpelhető érintkező, csatlakozódugó-betéthez, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
Qty.	300 ST	

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok Weidmüller érzékelőkhöz RSV és DSTV-HD rendszerek számára

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

## Általános rendelési adatok

Típus	HTF HYB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1119580000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
Qty.	1 ST	

## IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Hibrid kábel

Ömlesztett készlet, rézkábel, hibrid, rugalmas, 6 x 0,5 mm<sup>2</sup> + 4 x AWG 22/7



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-C5DHAG-MW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1172250000</a>	Csatlakozóvezeték, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, Ömlesztett kiszervezésű, 110m-től
GTIN (EAN)	4032248964543	
Qty.	110 M	

## porvédő sapkák

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen




## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V14P	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1058280000</a>	Plug housing protective cap
GTIN (EAN)	4032248799374	
Qty.	10 ST	

## Hybrid

Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz



## IE-PS-V14M-HYB-10P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-HYB-10P	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1068990000</a>	Betét, csatlakozódugó-betéthez, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Qty.	1 ST	

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.


## Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 ST	

**IE-PS-V14M-HYB-10P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ellendarab****Sets - hybrid**

PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, hibrid betéttel

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1072900000</a>	Hibrid csatlakozó aljzat, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831111	
Qty.	10 ST	