

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	KSWN (lapos tömítés - nylon), Tömítőgyűrű, M 16, Nylon 6
Rendelési szám	1076630000
Típus	KSWN M16
GTIN (EAN)	4032248838677
Qty.	25 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Magasság	2 mm	Magasság (coll)	0.0787 inch
Nettó tömeg	0.64 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...135 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Szilikon	Nem	Vezetékek száma	1
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	135 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Menetemelkedés	1.5 mm	Kábelcsavarzat	M 16
Alapanyag	Nylon 6	Tömítőgyűrű átmérője	25.00 mm
Külső menet	M 16	Belső menet	M 16

Besorolások

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

