

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	KSWN (lapos tömítés - nylon), Tömítőgyűrű, M 25, Nylon 6
Rendelési szám	1076640000
Típus	KSWN M25
GTIN (EAN)	4032248838684
Qty.	25 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Magasság	2 mm	Magasság (coll)	0.0787 inch
Nettó tömeg	1.4 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...135 °C
-------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Szilikon	Nem	Vezetékek száma	1
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	135 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Menetemelkedés	1.5 mm	Kábelcsavarzat	M 25
Alapanyag	Nylon 6	Tömítőgyűrű átmérője	38.10 mm
Külső menet	M 25	Belső menet	M 25

Besorolások

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

