

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	KSWF (lapos tömítés - vulkanizált rost), Tömítőgyűrű, M 63, Vulkanizált szál
Rendelési szám	1076730000
Típus	KSWF M63
GTIN (EAN)	4032248838653
Qty.	25 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternatív termék	KSWN M63

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Magasság	1.5 mm	Magasság (coll)	0.0591 inch
Nettó tömeg	3.08 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...95 °C
-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Szilikon	Nem	Vezetékek száma	1
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	95 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Menetemelkedés	1.5 mm	Kábelcsavarzat	M 63
Alapanyag	Vulkanizált szál	Tömítőgyűrű átmérője	79.40 mm
Külső menet	M 63	Belső menet	M 63

Besorolások

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

