

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	KSP (Klippon árnyékoló), Védőkupak, PVC
Rendelési szám	1076790000
Típus	KSP EL90
GTIN (EAN)	4032248838608
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Utolsó rendelési dátum	2023-07-30T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Magasság	285 mm	Magasság (coll)	11.2204 inch
Hossz	280 mm	Hossz, inch	11.0236 inch
Falvastagság, min.	2 mm	Falvastagság, max.	2 mm
Nettó tömeg	123 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-25 °C...70 °C
-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Szilikon	Nem	Külső átmérő	94 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	70 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-25 °C
Halogén	Nem	Vastagság	2.00 mm
Alapanyag	PVC	Belső átmérő D2	90.00 mm
Hézag, belső méret, B	140.00 mm	Keménység (Shore A)	65

Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

