



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

### Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, narancssárga
Rendelési szám	<a href="#">1076980000</a>
Típus	H0,5/18 OR
GTIN (EAN)	4032248834631
Qty.	500 Darab
Csomagolás	loose

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (UR)	E354986

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg	0.09 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, narancssárga	Változat	Standard
-----------------	---------------------------------------------	----------	----------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1 mm	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Gallér átmérője (D2)	2.6 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.25 mm
L1, mm	18.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 20
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	Csupaszolási hossz	14 mm
Vezeték-keresztmetszet	0.5 mm <sup>2</sup>	Sínkód	Weidmueller

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rajz**

