

CTF 63 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő szerszámok lapos csatlakozókhoz és lapos csatlakozókhoz való aljzatokhoz nyitott vagy hengerelt krimpelő karommal

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

Általános rendelési adatok

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , B-krimp
Rendelési szám	1077010000
Típus	CTF 63 ZERT
GTIN (EAN)	4032248864386
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9.8425 inch
Nettó tömeg	674.2 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám lapos csatlakozókhoz és lapos csatlakozó hüvelyekhez csatlakozószélesség 6,3 mm	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	---	----------	---------------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	6 mm ²	Krimpelési típus/profil	B-krimp
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------

Érintkező leírása

Érintkező típusa	F-csatlakozódugó / -hüvely	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 10
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 21	Dugó szélesség	6.3 mm
Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



Krimpelő szerszámok lapos csatlakozókhoz és lapos csatlakozókhoz való aljzatokhoz nyitott vagy hengerelt krimpelő karommal

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE AN CTF 63	Változat
Rendelési szám	1246390000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118034479	
Qty.	1 ST	