

**SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Beépített dugók, M8 thread, tű, egyenes, Felerősítő menet: M8, Pólusszám: 4, Sodrat / kábelhossz: 0.5 m
Rendelési szám	<a href="#">1078720000</a>
Típus	SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4032248840618
Qty.	1 Darab

## SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	12 g
-------------	------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Kábel műszaki adatai

Érkeresztmetszet	0.25 mm <sup>2</sup>	Sodrat / kábelhossz	0.5 m
Színkód gyűrű	Barna, Fehér, Kék, Fekete	Pólusok száma	4

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	4	Kódolás	nincs
Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozás típusa	Érintkező
Ház fő anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Névleges feszültség	30 V
Névleges áram	4 A	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Kábelcsavarzat	M 8
Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C		

## Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-104
----------------------	-----------------

## Általános adatok

Pólusszám	4	Kódolás	nincs
Csatlakozási menet	M8 thread	Érintkező felület	Aranyozott
Érkeresztmetszet	0.25 mm <sup>2</sup>	Csatlakozás típusa	Érintkező
Ház fő anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Névleges feszültség	30 V
Névleges áram	4 A	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Kábelcsavarzat	M 8
Alapanyag	PVC	Névleges feszültség	60 V (3-pole) / 30 V (4-pole)
1. csatlakozás	M8	2. csatlakozás	Flying wires
Sodrat / kábelhossz	0.5 m	Felerősítő menet	M8
Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C	Vezeték külső átm.	-

## Besorolások

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

Drawings

Kapcsolási rajz



Póluskiosztás



Szerelési kivágás

