

## SM 27/27 MC NE GR


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémécanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

### Általános rendelési adatok

Változat	SwitchMark, Készülékjelölők, 27 x 27 mm, Tartó SwitchMark, szürke
Rendelési szám	<a href="#">1079510000</a>
Típus	SM 27/27 MC NE GR
GTIN (EAN)	4032248840663
Qty.	60 Darab

## SM 27/27 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	1 mm	Mélység (coll)	0.0394 inch
Magasság	27 mm	Magasság (coll)	1.063 inch
Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1.063 inch
Nettó tömeg	1.8 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...100 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül		
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC		
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig	0.011 kg CO2 eq.	

## Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	8		
Változat	dugaszolható		
Szélesség	27 mm		
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		
Szín	szürke		
Halogén	Nem		
Alapanyag	Poliamid 66		
Nyomatott karakterek	nélkül		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MultiCard	
kompatibilis nyomtató	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>		
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Device markers		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C		
Alkalmazás/gyártó	Tartó SwitchMark		

## Készülékjelölők

Halogén Nem

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



## Accessories

## Kiegészítő termékek



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkek a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkeket
- Nincs szükség drága, szabványos címkek tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémecanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	ETO SM 27/27	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1805840000</a>	SwitchMark, Védőkupak, 27 x 27 mm, Áttetsző
GTIN (EAN)	4032248273577	
Qty.	10 ST	
Típus	SM-H 27/27 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1782710000</a>	SwitchMark, Tartozékok, 59 x 27 mm, fekete
GTIN (EAN)	4032248179084	
Qty.	10 ST	