

CC 15/49 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció



A MultiCard formátumú ClipCard készülékjelölők elektromos installációk és kapcsolórendszerek feliratozásához használhatók, és érdekes alternatívát kínálnak a gravírozással szemben. A bevált MultiCard formátumnak köszönhetően a feliratozás a következő készülékekkel lehetséges: PrintJet CONNECT vagy plotter.

- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Univerzális rögzítés
- Tartó (csavarozható vagy kábelrögzítővel)
- Címkesín (öntapadós vagy csavaros)
- vagy öntapadós címkék

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 49 mm, szürke |
| Rendelési szám | 1079580000 |
| Típus | CC 15/49 K MC NE GR |
| GTIN (EAN) | 4032248840687 |
| Qty. | 40 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 1.2 mm | Mélység (coll) | 0.0472 inch |
| Magasság | 15 mm | Magasság (coll) | 0.5906 inch |
| Szélesség | 49 mm | Szélesség (coll) | 1.9291 inch |
| Nettó tömeg | 3 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...60 °C |
|------------------------------|-------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |
| Termék karbonlábnyoma | Bölcsőtől a kapuig 0.018 kg CO2 eq. |

Általános adatok

| | |
|---|---|
| Ragasztóanyag | Kétoldalú ragasztószalag |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 8 |
| Változat | Öntapadós |
| Szélesség | 49 mm |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 60 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |
| Szín | szürke |
| Halogén | Nem |
| Alapanyag | Poliamid 66 |
| Nyomatott karakterek | nélkül |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája MultiCard |
| Javasolt iparágak | Berendezés |
| kompatibilis nyomtató | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 |
| Jelölők száma kombinációként | 1 MultiCard = Device markers |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...60 °C |

Készülékjelölők

| | |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |



Tartozékok**Általános rendelési adatok**

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | ETO CC 15/49 TRANSPAR. | Változat | |
| Rendelési szám | 1880830000 | ClipCard, Tartozékok, 15 x 49 mm, Áttetsző | |
| GTIN (EAN) | 4032248480906 | | |
| Qty. | 10 ST | | |