

Product image



A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

Általános rendelési adatok

Változat	Tartozékok, Sintartó, fém
Rendelési szám	1079900000
Típus	WSH 4 MT
GTIN (EAN)	4008 1903 79254
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Szélesség	13.5 mm	Szélesség (coll)	0.5315 inch
Nettó tömeg	36.9 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	85 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	fém	Szín	szürke
UL 94 éghetőségi osztály	None		

Rendszer specifikációk

Változat Tartósínhez

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Felszerelés típusa	becsavart állapotban

Méreték

Raszter mm-ben (P) 8.00 mm

Általános

Pólusszám 1 Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

Besorolások

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

Tartozékok

Gyűjtősínek



Különböző anyagú gyűjtősíneinkkel és kapcsolódó tartozékainkkal a lehető legkisebb telepítési helyen csatlakoztathatja a vezetékeket. Az alkalmazástól függően a potenciálok összegyűjthetők, eloszthatók vagy csökkenthetők.

Általános rendelési adatok

Típus	SA 3.00X10.00X1000 CUZN...	Változat
Rendelési szám	0259800000	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 3 mm, Sárgaréz
GTIN (EAN)	4008190049300	
Qty.	1 M	
Típus	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Változat
Rendelési szám	0348900000	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 3 mm, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190024802	
Qty.	25 M	
Típus	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Változat
Rendelési szám	0357400000	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 6 mm, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190169572	
Qty.	1 M	
Típus	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Változat
Rendelési szám	0438000000	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 3 mm, Acél
GTIN (EAN)	4008190080938	
Qty.	25 M	
Típus	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Változat
Rendelési szám	0571300000	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 6 mm, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190015039	
Qty.	1 M	
Típus	SSCH 7.3X1.2X1000	Változat
Rendelési szám	1071200000	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 1.2 mm, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190279172	
Qty.	1 M	

Tartozékok

Távtartó



Három hosszúságban elérhető rozsdamentes acél távtartók, amelyekkel növelhető a szerelősínek vagy a DIN sínek és a ház hátsó fala között.

Általános rendelési adatok

Típus	SP M6 15 MSZN	Változat
Rendelési szám	3896100000	Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 15 mm, Alapanyag: Acél, ezüst
GTIN (EAN)	4008190857851	
Qty.	2 ST	
Típus	SP M6 20 MSZN	Változat
Rendelési szám	3896200000	Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: Acél, ezüst
GTIN (EAN)	4008190850234	
Qty.	2 ST	
Típus	SP M6 30 MSZN	Változat
Rendelési szám	3896300000	Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 30 mm, Alapanyag: Acél, ezüst
GTIN (EAN)	4008190850241	
Qty.	2 ST	

Gyűjtősínek



Különböző anyagú gyűjtősíneinkkel és kapcsolódó tartozékainkkal a lehető legkisebb telepítési helyen csatlakoztathatja a vezetéseket. Az alkalmazástól függően a potenciálok összegyűjthetők, eloszthatók vagy csökkenthetők.

Általános rendelési adatok

Típus	NSCH 1M	Változat
Rendelési szám	0280200000	Gyűjtősín (kapocs), Natúr, Magasság: 15 mm, Mélység: 2 mm, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190012953	
Qty.	10 M	
Típus	ESCH 1 M	Változat
Rendelési szám	0280300000	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 12 mm, Mélység: 2 mm, Acél
GTIN (EAN)	4008190143053	
Qty.	10 M	