

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP68, IP69, bedugva, Dugóház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
Rendelési szám	1079930000
Típus	HDC IP68 HP 24B TO
GTIN (EAN)	4032248842032
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	192 mm	Mélység (coll)	7.559 inch
Magasság	120 mm	Magasság (coll)	4.7244 inch
Szélesség	64 mm	Szélesség (coll)	2.5197 inch
Nettó tömeg	822.72 g		

Hőmérséklet

Hőmérsékleti határérték	-50 °C ... 120 °C
-------------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül	
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC	
Vegyszerállóság	Anyag	Aceton
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Dízelolaj
	Vegyszerállóság	Instabil
	Anyag	Etilalkohol
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Sebességváltó-olaj
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
	Anyag	Hidraulikaolaj
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
	Anyag	Mosóbenzin
	Vegyszerállóság	Instabil
	Anyag	Izzadság
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
	Anyag	Prémium benzin
	Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Víz	
Vegyszerállóság	Ellenálló	
Anyag	UV	
Vegyszerállóság	Ellenálló	
Anyag	Ózon	
Vegyszerállóság	Ellenálló	

Általános adatok

Pólusszám	0	Meghúzási nyomaték	11 Nm
Ház kivitele	Dugóház	Telepítési szerkezeti méret	8
Szín	fekete, fekete (RAL 9005-höz hasonló)	Ház fő anyaga	alumínium présöntvény
PE-csatlakozás max. meghúzási nyomatéka	11 Nm	Felületi minőség	Porbevonatos
Típus	Dugó	PE-csatlakozás min. meghúzási nyomatéka	11 Nm
Sorozat	HighPower	Halogénmentes	false
ENT házak	Igen	BG	8
Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Védelmi osztály	IP68, IP69, bedugva

Műszaki adatok

Verzió

Kábelbevezetések mérete	none	Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész
Fedél	burkolat nélkül	Meghúzási nyomaték	11 Nm
Felső kábelbevezetések száma	0	Oldalsó kábelbevezetések száma	0
Ház kivitele	Dugóház	Rögzítőrendszer kivitele	Rögzítő kengyeles csatlakozás
Kivitel	Standard	Telepítési szerkezeti méret	8
Kábelbevezetés	Nem	Típus	Dugó
Szorítós változat	Rögzítő kengyeles csatlakozás	Tömítés	Szilikongumi
Szín (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8
Suitable for ModuPlug®	Nem		

Általános adatok

Felületi minőség	Porbevonatos	Védelmi osztály	IP68, IP69, bedugva
Sorozat	HighPower		

Fontos megjegyzés


Termékinformáció	A tervezett üzemeléstől függően belsőleg generált feszültségek szuperponálhatnak az üzemi feszültségre és tartalmazhatnak megfelelő csúcspontokat. Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy ezek a csúcspontok ne haladják meg a névleges feszültséget. E specifikáción kívül eső alkalmazásokra vonatkozóan vegye fel velünk a kapcsolatot.
------------------	--

Besorolások


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Rajzok

Rajz



Rajz



A kapcsolatok és a szigetelő perselyek károsodásának elkerülése érdekében ajánlatos rögzíteni a kábelt. A megfelelő távolságok az alábbi rajzon láthatók. A kábelrögzítés nem tartozik a szállítás körébe.

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Dugókulcs készletek

Imbuszkulcs edzett króm-vanádium-acélból, gyártás a DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a felület jó minőségű nemesített kivitelű.



Általános rendelési adatok

Típus	SK WSD-S 1,5-10,0	Változat
Rendelési szám	9008850000	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4032248266609	
Qty.	1 ST	

HighPower pótalkatrészek



A Weidmüller HighPower pótalkatrészei nagyáramú összekötő elemekhez pontosan illesztett alkatrészek. Biztonságos és strapabíró teljesítményátvitelt kínálnak, és ideálisak meglévő rendszerek karbantartásához vagy bővítéséhez. A robusztus anyagok és a precíz kialakítás nagy megbízhatóságot biztosítanak még nagy igénybevételt jelentő ipari körülmények között is.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HP TO SCREW SET	Változat
Rendelési szám	2447770000	HDC-HighPower
GTIN (EAN)	4050118461688	
Qty.	10 ST	
Típus	HDC HP TO SCREW SET	Változat
Rendelési szám	2447770000	HDC-HighPower
GTIN (EAN)	4050118461688	
Qty.	10 ST	