

**HDC IP68 HP 24B TO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

**Általános rendelési adatok**

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP68, IP69, bedugva, Dugóház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard
Rendelési szám	<a href="#">1079930000</a>
Típus	HDC IP68 HP 24B TO
GTIN (EAN)	4032248842032
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	192 mm	Mélység (coll)	7.559 inch
Magasság	120 mm	Magasság (coll)	4.7244 inch
Szélesség	64 mm	Szélesség (coll)	2.5197 inch
Nettó tömeg	822.72 g		

## Hőmérséklet

Hőmérsékleti határérték	-50 °C ... 120 °C
-------------------------	-------------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül	
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC	
Vegyszerállóság	Anyag	Aceton
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Dízelolaj
	Vegyszerállóság	Instabil
	Anyag	Etilalkohol
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Sebességváltó-olaj
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
	Anyag	Hidraulikaolaj
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
	Anyag	Mosóbenzin
	Vegyszerállóság	Instabil
	Anyag	Izzadság
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
	Anyag	Prémium benzin
	Vegyszerállóság	Instabil
	Anyag	Víz
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	UV
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Ózon
	Vegyszerállóság	Ellenálló

## Általános adatok

Pólusszám	0	Meghúzási nyomaték	11 Nm
Ház kivitele	Dugóház	Telepítési szerkezeti méret	8
Szín	fekete, fekete (RAL 9005-höz hasonló)	Ház fő anyaga	alumínium présöntvény
PE-csatlakozás max. meghúzási nyomatéka	11 Nm	Felületi minőség	Porbevonatos
Típus	Dugó	PE-csatlakozás min. meghúzási nyomatéka	11 Nm
Sorozat	HighPower	Halogénmentes	false
ENT házak	Igen	BG	8
Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Védelmi osztály	IP68, IP69, bedugva

## HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Verzió

Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész	Fedél	burkolat nélkül
Meghúzási nyomaték	11 Nm	Oldalsó kábelbevezetések száma	0
Ház kivitele	Dugóház	Rögzítőrendszer kivitele	Rögzítő kengyeles csatlakozás
Kivitel	Standard	Telepítési szerkezeti méret	8
Kábelbevezetés	Nem	Típus	Dugó
Szorítás változat	Rögzítő kengyeles csatlakozás	Tömítés	Szilikon gumi
Szín (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8

## Általános adatok



Felületi minőség	Porbevonatos	Védelmi osztály	IP68, IP69, bedugva
Sorozat	HighPower		

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A tervezett üzemeléstől függően belsőleg generált feszültségek szuperponálhatnak az üzemi feszültségre és tartalmazhatnak megfelelő csúcsokat. Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy ezek a csúcspeszültségek ne haladják meg a névleges feszültséget. E specifikáción kívül eső alkalmazásokra vonatkozóan vegye fel velünk a kapcsolatot.		
------------------	--	--	--

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



A kapcsolatok és a szigetelő perselyek károsodásának elkerülése érdekében ajánlatos rögzíteni a kábelt. A megfelelő távolságok az alábbi rajzon láthatók. A kábelrögzítés nem tartozik a szállítás körébe.



## HDC IP68 HP 24B TO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## Tartozékok

## Dugókulcs készletek

Imbuszkulcs edzett króm-vanádium-acélból, gyártás a DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a felület jó minőségű nemesített kivitelű.



O<sub>1</sub>sw

## Általános rendelési adatok

Típus	SK WSD-S 1,5-10,0	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
Qty.	1 ST	

## HighPower pótalkatrészek



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC HP TO SCREW SET	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2447770000</a>	HDC-HighPower
GTIN (EAN)	4050118461688	
Qty.	10 ST	
Típus	HDC HP TO SCREW SET	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2447770000</a>	HDC-HighPower
GTIN (EAN)	4050118461688	
Qty.	10 ST	