


Product image

A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Változat | Tartozékok, Sintartó, fém |
| Rendelési szám | 1083100000 |
| Típus | WSH 18 MT |
| GTIN (EAN) | 4008190053246 |
| Qty. | 10 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Szélesség | 13.5 mm | Szélesség (coll) | 0.5315 inch |
| Nettó tömeg | 173.51 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -5 °C...40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 85 °C | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|------|------|--------|
| Alapanyag | fém | Szín | szürke |
| UL 94 éghetőségi osztály | None | | |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|----------|-------------|----------|-------|
| Változat | Tartósínhez | Tartósín | TS 35 |
|----------|-------------|----------|-------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Rögzítés típusa | becsavart állapotban | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem | Felszerelés típusa | becsavart állapotban |

Méreték

| | |
|--------------------|---------|
| Raszter mm-ben (P) | 8.00 mm |
|--------------------|---------|

Általános

| | | | |
|-----------|-------|---------------------|--------------------|
| Pólusszám | 1 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
| Tartósín | TS 35 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001166 | ETIM 9.0 | EC001166 |
| ETIM 10.0 | EC001166 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-07 | | |

Tartozékok

Gyűjtősínek



Különböző anyagú gyűjtősíneinkkel és kapcsolódó tartozékainkkal a lehető legkisebb telepítési helyen csatlakoztathatja a vezetékeket. Az alkalmazástól függően a potenciálok összegyűjthetők, eloszthatók vagy csökkenthetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SA 3.00X10.00X1000 CUZN... | Változat |
| Rendelési szám | 0259800000 | Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 3 mm, Sárgaréz |
| GTIN (EAN) | 4008190049300 | |
| Qty. | 1 M | |
| Típus | SSCH 10X3X1000 CU/SN | Változat |
| Rendelési szám | 0348900000 | Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 3 mm, Vörösréz |
| GTIN (EAN) | 4008190024802 | |
| Qty. | 25 M | |
| Típus | SSCH 15X6X1000 CU/SN | Változat |
| Rendelési szám | 0357400000 | Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 6 mm, Vörösréz |
| GTIN (EAN) | 4008190169572 | |
| Qty. | 1 M | |
| Típus | SSCH 10X3X1000 ST/ZN | Változat |
| Rendelési szám | 0438000000 | Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 3 mm, Acél |
| GTIN (EAN) | 4008190080938 | |
| Qty. | 25 M | |
| Típus | SSCH 6X6X1000 CU/SN | Változat |
| Rendelési szám | 0571300000 | Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 6 mm, Vörösréz |
| GTIN (EAN) | 4008190015039 | |
| Qty. | 1 M | |
| Típus | SSCH 7.3X1.2X1000 | Változat |
| Rendelési szám | 1071200000 | Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 1.2 mm, Vörösréz |
| GTIN (EAN) | 4008190279172 | |
| Qty. | 1 M | |
| Típus | NSCH 1M | Változat |
| Rendelési szám | 0280200000 | Gyűjtősín (kapocs), Natúr, Magasság: 15 mm, Mélység: 2 mm, Vörösréz |
| GTIN (EAN) | 4008190012953 | |
| Qty. | 10 M | |
| Típus | ESCH 1 M | Változat |
| Rendelési szám | 0280300000 | Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 12 mm, Mélység: 2 mm, Acél |
| GTIN (EAN) | 4008190143053 | |
| Qty. | 10 M | |