

**IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC  
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, RJ45-  
ös betéttel

**Általános rendelési adatok**

Változat	RJ45 peremes aljzat, IP67, 14. változat, fém, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Rendelési szám	<a href="#">1085260000</a>
Típus	IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)	4032248850525
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	46.58 g
-------------	---------

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	IDC
Árucikk leírása	14. változat, fém, IDC, PROFINET	Vezetékezés	PROFINET
Tömítés anyaga	EPDM	Szín	szürke
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Szigetelés keresztmetszete, max.	1.6 mm
Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Csatlakozási átmérő, tömör	0.4...0.64 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 24...AWG 22
Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.48...0.76 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 26...AWG 22
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Felszerelés típusa	2 csavar	Árnyékolás	360 fokos körkörös ház
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	750

## Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás $\geq 1500$ V AC/DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező $\geq 1000$ V AC/DC
PoE / PoE+	IEEE 802.3bt szerint

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5 1	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	--	---------------------------	---------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Szerelési kivágás



**Tartozékok****porvédő sapkák**

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-BP-V14P	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1058310000</a>	Aljzatház-védőkupak	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Qty.	10 ST		