

THM ET S7 50/25 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM ET S7 nem öntapadós, tekercsben csomagolt címkéket a Siemens SIMATIC ET 200S, és S7-modulok jelölésére használják.

Az M-Print® PRO szoftverrel tetszés szerint nyomtathatók a THM ET S7 címkék THM nyomtatóval. A címkék könnyen leválaszthatók. A THM MultiMark nyomtató nagyon ellenálló nyomtatást eredményez.

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Készülékjelölők, 50 x 25 mm, Siemens, sárga
Rendelési szám	1095590000
Típus	THM ET S7 50/25 GE
GTIN (EAN)	4032248868100
Qty.	1 ROL

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1.9685 inch
Szélesség	25 mm	Szélesség (coll)	0.9842 inch
Nettó tömeg	739.2 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...100 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Nyomatás módja	Hőnyomató	
Változat	halogénmentes	
Szélesség	25 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	HB	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C	
Szín	sárga	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Polipropilén	
Nyomatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikett-tekercs
UL 969 tanúsítvány	Nem	
kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
Jelölők száma kombinációként	1 Label reel = Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...100 °C	
Alkalmazás/gyártó	Siemens	
Szám tekercsenként	1250	

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Tartozékok**Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat	
Rendelési szám	2005070000	Festékszalat	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Qty.	1 ST		